

# S.C.A.T. Europe Sets Übersicht

## HPLC Ver- und Entsorgung

### Generation V2.0



**DAS System für  
Lösungsmittelsicherheit**

#### HPLC Starter Kits: Versorgung

- je 4x SafetyCaps inkl. :
- 4x Belüftungsventilen
  - Fittings
  - Blindstopfen



#### HPLC Versorgungs-Sets: Versorgung

- bestehend aus:
- SafetyCap inkl.:  
Belüftungsventil,  
Fittings, Blindstopfen
  - Laborglasflasche
  - Kapillare(n)
  - Ansaugfilter



#### HPLC Entsorgungs-Sets: Entsorgung

- bestehend aus:
- SafetyWasteCap inkl.:
  - Fittings,  
Schlaucholive,  
Blindstopfen
  - Abluftfilter
  - Kanister



#### HPLC Ver- und Entsorgungs-Set: Ver- und Entsorgung - Komplettsset - 1 Set - passend für alle HPLC Systeme!

- bestehend aus:
- 4x SateyCaps inkl. Belüftungsventilen,  
Fittings, Blindstopfen
  - 4x Laborglasflaschen
  - 1x SafetyWasteCap inkl. Fittings,  
Schlaucholiven, Blindstopfen
  - 1x Abluftfilter
  - 1x Kanister



Art. Nr.	Bezeichnung
399200	HPLC <b>Starter Kit 1 - Versorgung</b> , V2.0: <b>3x SafetyCap I</b> (307019), <b>1x SafetyCap II</b> (307909), 1x Blindstopfen, 5x Fitting 1,6/2,3/3,2 mm, 4x Belüftungsventil (317010)
399201	HPLC <b>Starter Kit 2 - Versorgung</b> , V2.0: <b>4x SafetyCap II</b> (307909), 4x Blindstopfen, 8x Fitting 1,6/2,3/3,2 mm, 4x Belüftungsventil (317010)
399202	HPLC <b>Starter Kit 3 - Versorgung</b> , V2.0: <b>4x SafetyCap III</b> (307910), 8x Blindstopfen, 12x Fitting 1,6/2,3/3,2 mm, 4x Belüftungsventil (317010)
307300	HPLC <b>Versorgungs-Set I</b> , V2.0: 1x SafetyCap I GL45, 1x 1000 ml Laborflasche <b>rund &amp; Klarglas</b> + <b>1x 1,5 m Kapillare 3,2 mm AD</b> , <b>1x PTFE Ansaugfilter</b> + Belüftungsventil (317010)
307301	HPLC <b>Versorgungs-Set I</b> , V2.0: 1x SafetyCap I GL45, 1x 1000 ml Laborflasche <b>4-kant &amp; Klarglas</b> + <b>1x 1,5 m Kapillare 3,2 mm AD</b> , <b>1x PTFE Ansaugfilter</b> + Belüftungsventil (317010)
307312	HPLC <b>Versorgungs-Set I</b> , V2.0: 1x SafetyCap I GL45, 1x 1000 ml Laborflasche <b>rund &amp; Braunglas</b> + <b>1x 1,5 m Kapillare 3,2 mm AD</b> , <b>1x PTFE Ansaugfilter</b> + Belüftungsventil (317010)
307303	HPLC <b>Versorgungs-Set II</b> , V2.0: 1x SafetyCap II GL45, 1x 1000 ml Laborflasche <b>rund &amp; Klarglas</b> + <b>2x 1,5 m Kapillare 3,2 mm AD</b> , <b>2x PTFE Ansaugfilter</b> + Belüftungsventil (317010)
307305	HPLC <b>Versorgungs-Set II</b> , V2.0: 1x SafetyCap II GL45, 1x 1000 ml Laborflasche <b>4-kant &amp; Klarglas</b> + <b>2x 1,5 m Kapillare 3,2 mm AD</b> , <b>2x PTFE Ansaugfilter</b> + Belüftungsventil (317010)
307313	HPLC <b>Versorgungs-Set II</b> , V2.0: 1x SafetyCap II GL45, 1x 1000 ml Laborflasche <b>rund &amp; Braunglas</b> + <b>2x 1,5 m Kapillare 3,2 mm AD</b> , <b>2x PTFE Ansaugfilter</b> + Belüftungsventil (317010)
307304	HPLC <b>Versorgungs-Set III</b> , V2.0: 1x SafetyCap III GL45, 1x 1000 ml Laborflasche <b>rund &amp; Klarglas</b> + <b>3x 1,5 m Kapillare 3,2 mm AD</b> , <b>3x PTFE Ansaugfilter</b> + Belüftungsventil (317010)
307306	HPLC <b>Versorgungs-Set III</b> , V2.0: 1x SafetyCap III GL45, 1x 1000 ml Laborflasche <b>4-kant &amp; Klarglas</b> + <b>3x 1,5 m Kapillare 3,2 mm AD</b> , <b>3x PTFE Ansaugfilter</b> + Belüftungsventil (317010)
307314	HPLC <b>Versorgungs-Set III</b> , V2.0: 1x SafetyCap III GL45, 1x 1000 ml Laborflasche <b>rund &amp; Braunglas</b> + <b>3x 1,5 m Kapillare 3,2 mm AD</b> , <b>3x PTFE Ansaugfilter</b> + Belüftungsventil (317010)
307347	HPLC <b>Versorgungs-Set III</b> , V2.0: 1x SafetyCap III GL45, 1x 1000 ml Laborflasche, <b>Youtility &amp; Klarglas</b> + <b>3x 1,5 m Kapillare 3,2 mm AD</b> , <b>3x PTFE Ansaugfilter</b> + Belüftungsventil (317010)
307307	HPLC <b>Entsorgungs-Set 1</b> , V2.0: SafetyWasteCap GL45, 2x 2,3/3,2 mm AD, 1x 6,4 - 9 mm ID (307923), 5 Liter Kanister, PE-HD (107951), Abluftfilter M, mit Spritzschutz und Wechselanzeige (310535)
307310	HPLC <b>Entsorgungs-Set 2</b> , V2.0: SafetyWasteCap GL45, 2x 2,3/3,2 mm AD, 1x 6,4 - 9 mm ID (307923), 10 Liter Kanister, PE-HD (107952), Abluftfilter M, mit Spritzschutz und Wechselanzeige (310535)
307328	HPLC <b>Entsorgungs-Set 3</b> , V2.0: SafetyWasteCap S50, 2x 3,2 mm AD, 1x 5,0 - 11,5mm ID (108025), 5 Liter Platzsparkanister, PP (107998), Abluftfilter S, mit Spritzschutz und Wechselanzeige (310534)
307337	HPLC <b>Ver- und Entsorgungs-Set, V2.0, passend für alle HPLC Systeme</b>